

servo drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Специф. Номер: 8168593
Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Температура на околната среда	10 ... 40 °C
Тегло на продукта	155 g
Клас на защита	IP00
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Fieldbus свързване	Ethernet
Брой цифрови логически входове	9
Брой цифрови логически изводи 24 V DC	19
Vis-извод	Щекер
Операционен режим на контролера	Директно управление Homing Open-loop operation
Процесен интерфейс	Drives with positioning function
работно напрежение	20,4 - 30 V DC
Номинално напрежение DC, захранване на логиката	24 V
Допустим обхват на напрежението за логиката	± 10 %
номинално напрежение DC	24 V
допустим обхват на товарно захранване	± 10 %
Капацитет на тока за изход	4,450 mA
индикации на статуса	LED (Status)
Ethernet, брой	1
Ethernet, поддържани протоколи	TCP/IP
USB interface	USB 2.0
Storage medium	microSD
Общ брой на осите	6
Методи на задействане	TCP/IP
Помощна кинематика	3-осов портал X-Y-Z
Baud rate	10/100 Mbit/s
обхват на работното напрежение DC	20.4 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Протокол	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet-интерфейс	RJ 45 (букса, 8-пинова)
Свойства на цифровите логически изходи	конфигурируем Неизолиран електрически