


# Демпфер DYSS-7-5-Y1F-F1A

Специф. Номер: 8179968

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	7
Ход	5 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Варианти	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. скорост на удара	1.5 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	5 mm
Макс. сила на удара	300 N
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
Макс. поета енергия на ход	2 J
Макс. поета енергия на час	12,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	1.2 N
Тегло на продукта	15 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана
Material piston rod	високолегирана стомана