

Свързваща плоча VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUN

Специф. Номер: 8188451
Нов

FESTO

Информационен лист

Белег	Стойност
Максимален брой бобини	24
Дименсиониране W x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Забележка относно работното напрежение	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Разрешение	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	6 Nm
Тегло на продукта	124.1 g
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Cable outlet	Прав
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	für Cartridge 15 mm
Пневматичен извод 5	für Cartridge 15 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	PA-усилен
Material cover	PA-усилен
Material seals	NBR
Material sleeve	високолегирана стомана, неръждаема
Material clip	високолегирана стомана, неръждаема
Material nut	високолегирана стомана, неръждаема