


kyvně - přímočarý modul EHMB-32-100

č. dílu: 1098558

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
průměr hnacího pastorku	12 mm
pracovní zdvih	0 ... 100 mm
velikost	32
úhel kyvu	nekoneč.
rozteč ozubeného řemene	5 mm
montážní poloha	libovol.
druh převodovky	převodovka s ozubeným řemenem
konstrukce	elektromechanický modul s otáčením a zdvihem s ozubeným řemenem
převodový poměr	3:1
max. otáčky na výstupu	300 1/min
max. otáčky na vstupu	900 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. moment pohonu	6.7 Nm
max. posuvová síla Fx	750 N
moment pohonu naprázdno	< 0.5 Nm
hmotnost výrobku	6,112 g
materiál výstupní hřídele	ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál ozubeného řemenu	polychloropren se skelnými vlákny