


kyvně - přímočarý modul EHMB-20-100

č. dílu: 1107096

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
průměr hnacího pastorku	6 mm
pracovní zdvih	0 ... 100 mm
velikost	20
úhel kyvu	nekoneč.
rozteč ozubeného řemene	2 mm
montážní poloha	libovol.
druh převodovky	převodovka s ozubeným řemenem
konstrukce	elektromechanický modul s otáčením a zdvihem s ozubeným řemenem
převodový poměr	4,5:1
max. otáčky na výstupu	300 1/min
max. otáčky na vstupu	1,350 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. moment pohonu	0.7 Nm
max. posuvová síla Fx	480 N
moment pohonu naprázdno	< 0.07 Nm
hmotnost výrobku	1,716 g
materiál výstupní hřídele	ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál ozubeného řemenu	polychloropren se skelnými vlákny