


# pneumatický ventil

## J-5/2-3/4-D-4

č. dílu: 12462

FESTO

s upevňovacími šrouby, bez přípojovací desky



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní
typ ovládání	pneumatický
stavební šířka	76 mm
normální jmenovitý průtok	6,000 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 16 bar
konstrukce	pístové šoupě
jmenovitá světlost	18 mm
rozměr rastru	82 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 5599-1
pomocné ruční ovládání	žádný
kód ISO	401
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
krytí	pozitivní krytí
řídící tlak	2 ... 16 bar
čas pro sepnutí	20 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,800 g
typ upevnění	na přípojovací desce s průchozí dírou a šroubem
připojení řídícího tlaku 12	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení řídícího tlaku 14	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 2	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 3	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 4	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 5	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník