



pneumatický ventil

VL-5/3G-3/4-D-4

č. dílu: 12463

FESTO

s upevňovacími šrouby, bez přípojovací desky



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/3 ve stř. pol. uzavř.
typ ovládní	pneumatický
stavební šířka	76 mm
normální jmenovitý průtok	4,800 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 16 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	18 mm
rozměr rastru	82 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 5599-1
pomocné ruční ovládní	žádný
kód ISO	406
typ řízení	přímó
směr proudění	reversibilní
krytí	pozitivní krytí
řídící tlak	3 ... 16 bar
vypínací čas	130 ms
spínací čas	40 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,000 g
typ upevnění	na přípojovací desce s průchozí dírou a šroubem
připojení řídícího tlaku 12	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení řídícího tlaku 14	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 2	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 3	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 4	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 5	přípojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník