

přímočarý pohon

DDLI-25- -

č. dílu: 1315779

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 100 ... 2,000 mm |
| průměr pístu | 25 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| snímání polohy | s integrovaným odměřováním |
| provozní tlak v Mpa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 2 ... 8 bar 29 ... 116 psi |
| provozní režim | dvojčinný |
| povolení | RCM Mark |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod | 295 N |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 295 N |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| materiál krytu | hliník legovaný pro tváření |
| materiál těsnění | NBR TPE-U(PU) |