


radiální chapadlo DHRS-40-A-NC

č. dílu: 1310167

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
max. přesnost výměny	≤ 0.2 mm
max. úhel otevření	180 deg
rotační symetrie	≤ 0.2 mm
opakovatelná přesnost, chapadla	≤ 0.1 mm
počet prstů chapadla	2
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
funkce chapadla	radiální
zabezpečení síly úchopu	při zavírání
konstrukce	nuceně vedený průběh pohybu
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	4 ... 8 bar
max. pracovní frekvence chapadla	≤ 2 Hz
max. čas na rozevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	151 ms
max. čas na sevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	110 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5
okolní teplota	5 ... 60 °C
moment setrvačnosti	4.24 kgcm ²
max. síla na čelist chapadla Fz, statická	200 N
max. moment na čelistech chapadla Mx, statický	14 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, statický	14 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, statický	14 Nm
hmotnost výrobku	844 g
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka průchozí dírou a středící dutinkou dle volby:
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytky	PA
materiál tělesa	tvárná hliníková slitina, tvrdě eloxovaná
materiál čelistí chapadla	vysoce legovaná ocel