

# elektromagnetický ventil

## VZWD-L-M22C-M-N18-40-V-2AP4-8

č. dílu: 1491954

FESTO

přímé řízení, připojení NPT 1/8"



### katalogový list

| parametr                      | hodnota   |
|-------------------------------|---|
| konstrukce                    | přímo řízený sedlový ventil   |
| typ ovládání                  | elektrický  |
| princip těsnění               | měkký   |
| montážní poloha               | libovol.  |
| typ upevnění                  | instalace vedení  |
| připojení armatury            | 1/8 NPT   |
| elektrické připojení          | připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A<br>konektor<br>podle EN 175301-803<br>čtyřhranný tvar                                   |
| jmenovitá světlost            | 4 mm  |
| funkce ventilu                | 2/2 monostabilní, v klidu uzavř.  |
| pomocné ruční ovládání        | žádný   |
| směr proudění                 | nelze obrátit   |
| médium                        | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>inertní plyny<br>minerální olej<br>voda<br>neutrální kapaliny<br>jiná média na vyžádání |
| jmenovitý tlak pro armaturu   | 100   |
| tlaková diference (MPa)       | 0 MPa   |
| rozdíl tlaků                  | 0 bar   |
| tlaková diference (psi)       | 0 psi   |
| parametry cívky               | 110 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 10,5 VA, trvale 8 VA   |
| třída izolace materiálu       | F   |
| přípustné výkyvy napětí       | +/- 10 %  |
| spínací cyklus                | 100 %   |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina  |
| typ řízení                    | přímo   |
| tlak média                    | 0 ... 0.8 MPa<br>0 ... 8 bar  |
| tlak média psi                | 0 ... 116 psi   |
| max. viskozita                | 22 mm <sup>2</sup> /s   |
| teplota média                 | -10 ... 80 °C   |
| okolní teplota                | -10 ... 35 °C   |
| úroveň úniků podle EN 12266-1 | A   |
| průtok Kv                     | 0.3 m <sup>3</sup> /h   |
| normální jmenovitý průtok     | 310 l/min   |
| spínací čas                   | 20 ms   |
| vypínací čas                  | 18 ms   |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS   |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-zóna III  |
| materiál tělesa               | slitina mosazi  |

| parametr                             | hodnota  |
|--------------------------------------|--|
| informace o materiálu tělesa         | CW617N   |
| materiál těsnění                     | FPM  |
| hmotnost výrobku                     | 550 g  |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU pro nízké napětí                   |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| stupeň krytí                         | IP65   |
| třída odolnosti korozi KBK           | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi               |