

čidlo SMEO-4U-K-LED 230



č. dílu: 150011

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s jazýčkovým relé a světelnou diodou, bez upevňovací sady.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	kruhový
odpovídá normě	DIN EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
princip měření	jazýčkové relé
okolní teplota	-20 ... 60 °C
opakovatelná přesnost	0.2 mm
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární bez funkce LED
funkce spínaného prvku	spínač
doba sepnutí	≤ 2 ms
vypínací čas	0.05 ms
max. spínací frekvence	500 Hz
max. proud na výstupu AC	250 mA
max. proud na výstupu DC	120 mA
max. spínaný výkon DC	10 VA 10 W
pokles napětí	≤ 4.5 V
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
rozsah provozního napětí AC	12 ... 250 V
rozsah provozního napětí DC	12 ... 250 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
elektrické připojení 1, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	2.5 m
materiál pláště kabelu	PVC
typ upevnění	příslušenstvím
utahovací moment	0.8 Nm
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	70 g
materiál tělesa	PET TPE-O
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
stupeň krytí	IP67
napěťová pevnost	4 kV
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3