

pneumatický ventil VL-5/2-D-3-C

č. dílu: 151864

FESTO

ventil 5/2, pneumaticky ovládaný, s návratem do základní polohy pružinou



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládání	pneumatický
stavební šířka	65 mm
normální jmenovitý průtok	4,500 l/min
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 1.6 MPa
provozní tlak	2 ... 16 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	pneumatická pružina
povolení	c UL us - Recognized (OL)
jmenovitá světlost	14.5 mm
rozměr rastru	71 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 5599-1
pomocné ruční ovládání	žádný
kód ISO	302
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
krytí	pozitivní krytí
řídící tlak	2 ... 16 bar
vypínací čas	36 ms
spínací čas	29 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
odolnost kmitům	Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	810 g
typ upevnění	na přípojovací desce s průchozí dírou a šroubem
připojení řídicího tlaku 14	přípojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 2	přípojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 3	přípojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 4	přípojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 5	přípojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	HNBR NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek