


pneumatický ventil J-5/2-D-1-C

č. dílu: 151007

FESTO

Impulsní ventil 5/2, ovládaný pneumaticky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní
typ ovládaní	pneumatický
stavební šířka	42 mm
normální jmenovitý průtok	1,200 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
konstrukce	pístové šoupě
jmenovitá světlost	8 mm
rozměr rastru	43 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 5599-1
pomocné ruční ovládaní	žádný
kód ISO	101
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
krytí	pozitivní krytí
řídící tlak	2 ... 16 bar
čas pro sepnutí	6 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
odolnost kmitům	Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	290 g
typ upevnění	na přípojovací desce průchozí dírou
připojení řídícího tlaku 12	přípojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
připojení řídícího tlaku 14	přípojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 2	přípojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 3	přípojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 4	přípojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
připojení pneumatiky 5	přípojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
upozornění k materiálům	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	HNBR NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek