


jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-B

č. dílu: 151172

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| funkce ventilu | funkce jednosměrného škrtení na odvětrání |
| připojení pneumatiky 1 | vnitřní závit G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | vnější závit G1/4 |
| nastavovací prvek | šroub se zářezem |
| typ upevnění | našroubovatelný |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrtení | 610 l/min |
| normální jmenovitý průtok ve zpětném směru | 450 ... 820 l/min |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| klasifikace Maritime | viz certifikát |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | 0,3 ... 10 bar |
| normální průtok ve směru škrtení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 1,200 l/min |
| normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 885 ... 1615 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| jmenovitá světlost | 6 mm |
| max. utahovací moment | 11 Nm |
| hmotnost výrobku | 59 g |
| materiál šroubovacích čepů | hliník legovaný pro tváření |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál regulačního šroubu | mosaz |
| materiál kyvného připojení | zinkový tlakový odlitek |