

jednosměrný škrtecí ventil GRLZ-1/8-B

č. dílu: 151188

FESTO

pro škrčení na přívodu, s otočným přívodem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení na přívodu
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	340 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	260 ... 420 l/min
okolní teplota	-10 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.3 ... 10 bar
normální průtok ve směru škrčení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	615 l/min
normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	470 ... 760 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	6 Nm
hmotnost výrobku	28 g
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	mosaz
materiál kyvného připojení	zinkový tlakový odlitek