


vyrovnání délek VAL-M5-5

č. dílu: 151209

★ doporučené výrobky

pro vakuové přísavky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	5 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukce	připojení vakua shora
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	25 g
typ upevnění	s vnější závitem M16x 1.5
upevnění přísavky	M5
připojení vakua	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník
materiál držáku	hliník POM vysoce legovaná nerezová ocel