

servomotor EMMS-AS-70-M-LV-RM

č. dílu: 1550953

FESTO

bez převodovky.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| okolní teplota | -10 ... 40 °C |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 90 % |
| odpovídá normě | IEC 60034 |
| stupeň krytí izolace | F |
| jmenovitá třída podle EN 60034-1 | S1 |
| sledování teploty | PTC - odpor |
| stupeň krytí | IP54 |
| technika připojení elektrické části | konektor |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| povolení | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí |
| jmenovité provozní napětí DC | 360 V |
| jmenovité napětí DC | 360 V |
| druh zapojení | hvězdička |
| počet pólpárů | 4 |
| kroučící moment v klidovém stavu | 2.57 Nm |
| jmenovitý kroučící moment | 2.28 Nm |
| špičkový kroučící moment | 8.3 Nm |
| jmenovitě otáčky | 4,600 1/min |
| max. otáčky | 5,570 1/min |
| jmenovitý výkon motoru | 1,100 W |
| jmenovitý proud motoru | 3.02 A |
| špičkový proud | 12.5 A |
| konstanta motoru | 0.757 Nm/A |
| napěťová konstanta, fáze-fáze | 45.69 mVmin |
| odpor vinutí fáze/fáze | 5.08 Ohm |
| indukčnost vinutí fáze-fáze | 10.1 mH |
| celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení | 0.611 kgcm ² |
| hmotnost výrobku | 2,700 g |
| přípustné axiální zatížení hřídele | 75 N |
| přípustné radiální zatížení hřídele | 200 N |
| čidlo polohy rotoru | absolutní enkodér, více otáček |
| rozhraní vysílače polohy rotoru | EnDat 22 |
| princip odměřování polohy rotoru | indukční |
| rozlišení vysílače polohy rotoru | 19 Bit |
| MTTF, jednotlivé části | 76 let, vysílač polohy rotoru |
| MTTFd, jednotlivé části | 152 roky, vysílač polohy rotoru |