



# jednosměrný škrticí ventil CRGRLA-3/8-B

č. dílu: 161406

FESTO

odolný korozi,  
otočný přívod s vnitřním závitem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrtení
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
typ ovládní	ruční
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrtení	1,450 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	970 ... 1600 l/min
provozní tlak v Mpa	0.03 ... 1 MPa
provozní tlak	0.3 ... 10 bar 4.35 ... 145 psi
okolní teplota	-20 ... 80 °C
klasifikace Maritime	viz certifikát
montážní poloha	libovol.
schopnost kývat	360 stupňů/trvalé otáčení je nepřipustné
normální průtok ve směru škrtení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	2,515 l/min
normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	2095 ... 2665 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
skladovací teplota	-10 ... 40 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
jmenovitá světlost	8.5 mm
max. utahovací moment	20 Nm
připustný ovládací moment regulačního šroubu	2 Nm
hmotnost výrobku	126.9 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	FPM PVC
materiál dutého šroubu	vysoce legovaná ocel
materiál regulačního šroubu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál kyvného připojení	vysoce legovaná nerezová ocel