


válce dle norem DNU-63- -PPV-A-S3

č. dílu: 158847

FESTO

Podle ISO 15552, s trubicou válce z profilu, pro bezdotykové snímání krajních poloh, s nastavitelným tlumením v obou koncových polohách. výběhový typ, k dodání do 2008



příklad zobrazení



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| zdvih | 1 ... 2,000 mm |
| průměr pístu | 63 mm |
| závit na pístnici | M16x1,5 |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| odpovídá normě | ISO 6431 |
| konec pístnice | vnější závit |
| konstrukce | píst pístnice |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | S3: válec s pístnicí odolnou proti korozi a kyselinám, matice pístnice z ušlechtilé oceli, stírací kroužek z FKM |
| provozní tlak | 0,4 ... 12 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| délka tlumení | 23 mm |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 1,601 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 1,761 N |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 57 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 1,674 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | G3/8 |
| informace o materiálu víka | hliník |
| informace o materiálu těsnění | TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná ocel |
| informace o materiálu trubky válce | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |