



redukční ventil LR-1/8-G-7

č. dílu: 159506
výběhový výrobek

FESTO

bez manometru, pro vestavbu do panelu, pracovní tlak do 7 bar.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	připravené G1/8"
provozní tlak	1 ... 20 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.2 bar
normální jmenovitý průtok	700 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
skladovací teplota	-10 ... 80 °C
teplota média	-10 ... 80 °C
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	320 g
typ upevnění	montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	mosaz