

kyvně přímočará jednotka DSL-20- -270-P-S2-CL

č. dílu: 163012

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh. Kyvný i přímočarý pohyb je ovládán zvlášť, nezávisle na sobě. Kyvný pohyb lze plynule nastavit od 0° do 270°.

Úhlová vůle výkyvu pístnice činí max. 2°. Při montáži přídatných dílů na čep pohonu nesmí být překročen maximální dovolený utahovací moment 5,5 Nm.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
úhel tlumení	12 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu	270 deg
zdvih	10 ... 160 mm
průměr pístu	20 mm
úhel kyvu	254 deg
tlumení	CL: tlumič nárazu vlevo P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
jemné nastavení	1.5 deg
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	kyvně křídlo
snímání polohy	pro indukční čidla pro čidla
varianty	S2: průchozí pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	s kluzným vedením
provozní tlak	2.5 ... 8 bar
max. rychlost nárazu	500 mm/s
max. frekvence kyvu při 6 barech	1 Hz
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	5 mm
krouticí moment při 6 barech	2.5 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	121 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	159 N
přípustný moment setrvačnosti	0.0012 kgm ²
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	52 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,130 g
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky s vnějším závitem dle volby:
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření hladce eloxováno
informace o materiálu pístnice	zušlechťená ocel