


kompaktní válec ADVUL-20-5-P-A-CT

č. dílu: 183393

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh. Pístnice je zajištěna proti pootočení
vodícími tyčemi a deskou.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| zdvih | 5 mm |
| průměr pístu | 20 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| konec pístnice | vnitřní závit |
| konstrukce | píst pístnice |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | jednostranná pístnice |
| pojištění proti pootočení/vedení | vodící tyč s posuvovou deskou |
| provozní tlak | 1.5 ... 10 bar |
| provozní režim | dvočinný |
| provozní médium | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -5 ... 60 °C |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.14 J |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 141 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 188 N |
| typ upevnění | příslušenstvím dle volby: průchozí dírou |
| připojení pneumatiky | M5 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu připojovacího šroubu | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu dynamického těsnění | TPE-U(PU) NBR |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu trubky válce | hliník legovaný pro tváření |