


zásuvka FBSD-GD-9

č. dílu: 18495

FESTO

pro připojení fieldbus na ventilové a instalační terminály.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|--|
| podle normy | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| typ upevnění | s převlečnou maticí |
| montážní poloha | libovol. |
| hmotnost výrobku | 29 g |
| elektrické připojení | 4 piny přímá zásuvka / šroubovací svorkovnice připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A M12x1 |
| rozsah provozního napětí DC | ≤ 250 V |
| rozsah provozního napětí AC | ≤ 250 V |
| zatížitelnost proudem při 40°C | 4 A |
| napěťová pevnost | 2.5 kV |
| šroubení pro kabel | Pg9 |
| přípustný průměr kabelu | 8 ... 9.5 mm |
| průřez přívodu | 0.75 mm ² |
| stupeň krytí | IP67 |
| okolní teplota | -40 ... 85 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| stupeň znečištění | 3 |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| materiál tělesa | zesílený PA |
| barva tělesa | černý |
| materiál převlečné matice | zinkový tlakový odlitek poniklováno |
| materiál nástrčných kontaktů | bronz bílý bronz potažený |