

přímočarý pohon

SLG-12- -

č. dílu: 187855

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
zdvih	100 ... 700 mm
průměr pístu	12 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
max. počet mezípoloh	4
princíp unášeče	mechanický přenos síly (drážka)
snímání polohy	pro čidla
varianty	tažn.
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	68 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	68 N
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvíhu	18 g
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	M3
materiál krytu	POM
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník eloxovaný