

vakuová přísavka ESS-6-SN

č. dílu: 189274

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| min. poloměr výrobku R | 15 mm |
| jmenovitá světllost | 2 mm |
| průměr přísavky | 6 mm |
| objem přísavky | 0.015 cm ³ |
| možnost použití vyfukovacího impulsu | ≤ 4 bar |
| umístění připojení | nahore |
| montážní poloha | libovol. |
| přířazení držáku přísavky | velikost 2 |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní tlak v Mpa | -95 ... 0 kPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -70 kPa -0.7 bar |
| jmenovitý provozní tlak (psi) | -10.15 psi |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -10 ... 70 °C |
| přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku | 1.1 N |
| příčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 3.5 N |
| hmotnost výrobku | 0.2 g |
| typ upevnění | prostřednictvím připojení vakua |
| připojení vakua | světlost 4 mm |
| barva | černý |
| tvrdost Shore | 50 +/- 5 |
| materiál šroubovacích čepů | poniklovaná mosaz |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | NBR |