

vakuová přísavka ESS-10-SU

č. dílu: 189285

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| min. poloměr výrobku R | 30 mm |
| jmenovitá světllost | 2 mm |
| průměr přísavky | 10 mm |
| objem přísavky | 0.05 cm ³ |
| umístění připojení | nahore |
| montážní poloha | libovol. |
| přířazení držáku přísavky | velikost 3 |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní tlak v Mpa | -95 ... 0 kPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -70 kPa -0.7 bar |
| jmenovitý provozní tlak (psi) | -10.15 psi |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 3.9 N |
| příčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 7 N |
| hmotnost výrobku | 1.5 g |
| typ upevnění | prostřednictvím připojení vakua |
| připojení vakua | M4 |
| barva | modrý |
| tvrdost Shore | 60 +/- 5 |
| materiál šroubovacích čepů | poniklovaná mosaz |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | PUR |