

# adresační kabel KASI-ADR

č. dílu: 18960

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
protokol	AS-Interface
konstrukce	rozbočení, tvar T, s kabelem na obou stranách
druh rozbočení	2 do 1
přídavné funkce	připojení programovacího zařízení na komponenty AS-Interface prostřednictvím plochého kabelu
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, technika připojení	AS-Interface
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	2
elektrické připojení 1, druh upevnění	nasazeno
elektrické připojení 2, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 2, tvar	kruhový
elektrické připojení 2, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
elektrické připojení 2, druh upevnění	nasazeno
elektrické připojení 3, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 3, tvar	kruhový
elektrické připojení 3, druh připojení	konektor
elektrické připojení 3, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 3, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 3, počet pinů/vodičů	4
elektrické připojení 3, obsazené piny/vodiče	2
elektrické připojení 3, druh upevnění	nasazeno
rozsah provozního napětí DC	0 ... 48 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 48 V
zatížitelnost proudem při 40°C	3 A
napěťová pevnost	0.5 kV
délka kabelu 1	2.4 m
délka kabelu 2	0.1 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
struktura kabelu	2x1,5
jmenovitý průřez vodiče	1.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 85 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS

parametr	hodnota
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
materiál pláště kabelu	pryžová směs
barevný plášť kabelu	žlutá
barva tělesa	černý