


doraz YSRWJ-7-10-A

č. dílu: 192967
výběhový výrobek

FESTO

pro přímočarý modul HMPL.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	7
zdvih	10 mm
tlumení	samočinně nastavitelný měkká charakteristika
montážní poloha	libovol.
jemné nastavení	0.03 mm
snímání polohy	pro čidla
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	≤ 0.2 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	< 1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	10 mm
max. zastavovací síla	300 N
max. energie tlumení na zdvih	2 J
max. spotřeba energie na hodinu	15,000 J
max. zbytková energie	0.01 J
síla pro návrat do původní polohy	1.7 N
hmotnost výrobku	75 g
typ upevnění	s kontramaticí
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	mosaz poniklováno
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel