


jednosměrný škrticí ventil GRLA-3/8-QS-10-D

č. dílu: 193151

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrtení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	QS-10
připojení pneumatiky 2	G3/8
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrtení	900 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	540 ... 975 l/min
okolní teplota	-10 ... 60 °C
klasifikace Maritime	viz certifikát
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.2 ... 10 bar
normální průtok ve směru škrtení 0,6-10 MPa (6-10 barů, 87-10 psi)	1,400 l/min
normální průtok ve zpětném směru 0,6-10 MPa (6-10 barů, 87-10 psi)	1160 ... 1620 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	10 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 10 %
hmotnost výrobku	60 g
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál regulačního šroubu	mosaz
materiál kyvného připojení	zinkový tlakový odlitek chromátovaný