

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB



č. dílu: 192448

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

skládá se z ručního spínacího ventilu, redukčního ventilu s filtrem a rozbočovacího modulu s upevňovacími úhelníky.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	rozbočovací modul spínací ventil redukční ventil s filtrem a manometrem
max. množství kondenzátu	43 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1 ... 16 bar
rozsah řízeného tlaku	0,5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	7,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	3,500 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G3/4
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC