



ejektor VAD-M5

č. dílu: 19293

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	0.5 mm
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	vyšší vakuum
konstrukce	tvar T
provozní tlak v Mpa	0.15 ... 1 MPa
provozní tlak	1.5 ... 10 bar 21.75 ... 145 psi
max. vakuum	80 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 3	M5
připojení vakua	M5
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek