

redukční ventil LRBS-D-7-O-MINI



č. dílu: 194683

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích destiček se závitem, pro montáž do baterie, bez manometru, uzamykatelné.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
řada	D
pojistka ovládní	otočná hlavice s integrovaným zámkem
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	G1/8, připraveno
provozní tlak	1 ... 16 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.2 bar
normální jmenovitý průtok	1,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	350 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přípojovací desky	zinkový tlakový odlitek
materiál ovládací části	hliník
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek