

# ejektor VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-R01

č. dílu: 193595

FESTO

standardní, velký objemový nasávaný průtok, šířka 10 mm, tvar T s nástrčným připojením a otevřeným tlumičem hluku.



## katalogový list

| parametr   | hodnota                                      |
|--|--|
| jmenovitá světlost, Lavalova dýza                | 0.45 mm                                      |
| rozměr rastru                                    | 10 mm  |
| konstrukce tlumiče hluku                         | otevřený                                     |
| montážní poloha                                  | libovol.                                     |
| charakteristika ejektoru                         | vysoký sací průtok.<br>standard              |
| integrována funkce                               | otevřený tlumič hluku                        |
| konstrukce                                       | tvar T                                       |
| provozní tlak pro max. hodnotu sání              | 5 bar  |
| provozní tlak                                    | 1 ... 8 bar                                  |
| jmenovitý provozní tlak                          | 6 bar  |
| max. sání vzhledem k atmosféře                   | 15.7 l/min                                   |
| doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku | 1.7 s  |
| provozní médium                                  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium        | provoz s přimazáváním olejem není možný      |
| třída odolnosti korozi KBK                       | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi       |
| shoda ohledně LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| teplota média                                    | 0 ... 60 °C                                  |
| úroveň šumu při jmenovitém provozním tlaku       | 53 dB(A)                                     |
| okolní teplota                                   | 0 ... 60 °C                                  |
| max. utahovací moment                            | 0.5 Nm                                       |
| hmotnost výrobku                                 | 15 g   |
| typ upevnění                                     | průchozí dírou<br>příslušenstvím             |
| připojení pneumatiky 1                           | QS-4   |
| připojení pneumatiky 3                           | otevřený tlumič hluku                        |
| připojení vakua                                  | QS-4   |
| upozornění k materiálu                           | ve shodě s RoHS                              |
| materiál těsnění                                 | NBR  |
| materiál trysky                                  | POM  |
| materiál tělesa                                  | zesílený POM                                 |
| materiál tlumiče hluku                           | PE   |
| materiál výstupní trysky                         | hliník legovaný pro tváření                  |
| materiál šroubení                                | mosaz<br>poniklováno                         |