


# spojovací vedení

## NEBC-C-S1WA9HS-K-5-N-B-LE5-PT-S10

č. dílu: 2376019

FESTO



### katalogový list

| parametr   | hodnota                             |
|--|-------------------------------------|
| podle normy                                      | DIN 47100                           |
| protokol   | I-Port                              |
| označení kabelů                                  | bez nosiče štítků                   |
| četnost připojení                                | 50                                  |
| hmotnost výrobku                                 | 600 g                               |
| elektrické připojení 1, funkce                   | strana k zařízení                   |
| elektrické připojení 1, tvar                     | úhlový                              |
| elektrické připojení 1, druh připojení           | zásuvka                             |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu            | úhlové                              |
| elektrické připojení 1, technika připojení       | Sub-D                               |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil           | 9                                   |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily       | 5                                   |
| elektrické připojení 1, druh upevnění            | 2x šroub 4-40 UNC<br>s těsněním     |
| elektrické připojení 2, funkce                   | na straně řízení                    |
| elektrické připojení 2, druh připojení           | kabel                               |
| elektrické připojení 2, technika připojení       | volné konce                         |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil           | 5                                   |
| rozsah provozního napětí DC                      | 0 ... 30 V                          |
| zatížitelnost proudem při 40°C                   | 5.2 A                               |
| připojení ochranného vodiče                      | není k dispozici                    |
| délka kabelu                                     | 5 m                                 |
| vlastnost vedení                                 | standard                            |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu               | ≥ 26 mm                             |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu           | ≥ 78 mm                             |
| průměr kabelu                                    | 6.5 mm                              |
| tolerance průměru kabelu                         | ± 0,1 mm                            |
| struktura kabelu                                 | 5x0,5                               |
| jmenovitý průřez vodiče                          | 0.5 mm <sup>2</sup>                 |
| stupeň krytí                                     | IP65<br>IP67<br>IP69K               |
| upozornění ke stupni krytí                       | v montovaném stavu                  |
| zvláštní vlastnosti                              | snadné čištění                      |
| okolní teplota                                   | -5 ... 60 °C                        |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 60 °C                        |
| skladovací teplota                               | -20 ... 40 °C                       |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)               | podle EU-RoHS-RL                    |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě)             | podle předpisů UK RoHS              |
| shoda ohledně LABS                               | VDMA24364-B2-L                      |
| upozornění k materiálu                           | ve shodě s RoHS                     |
| stupeň znečištění                                | 3                                   |
| třída odolnosti korozi KBK                       | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| materiál pláště kabelu                           | PVC                                 |
| barevný plášť kabelu                             | šedá                                |
| materiál tělesa                                  | zesílený PA                         |

| parametr                     | hodnota         |
|------------------------------|-----------------|
| barva tělesa                 | šedá            |
| materiál šroubů              | ušlechtilá ocel |
| materiál těsnění             | EPDM            |
| materiál nástrčných kontaktů | pozlacený bronz |
| materiál izolačního pouzdra  | PVC             |