


uzel sítě CPX-FB37

č. dílu: 2735960

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	EtherCAT
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	125 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
indikace LED specifická pro síť	chyba: chyba v komunikaci LA X1: aktivní síťový port 1 LA X2: aktivní síťový port 2 Run: stav komunikace
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
ovládací prvky	spínače DIL
síťová sběrnice	2x zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
maximální objem adres pro vstupy	128 Byte
maximální objem adres pro výstupy	128 Byte
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu parametry systému
přenosová rychlost	100 Mbit/s
podpora konfigurace	soubor ESI
přídavné funkce	acyklický přístup k datům prostřednictvím průmyslové sítě diagnostika objektu Emergency Message režim kompatibility s FB38 Modular Device Profile (MDP) stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat mapování proměnných PDO přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 100 mA