


kabel DUO

NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

č. dílu: 2903567

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101
konstrukce	díl Y s kabely na stranách pro řízení a periférie
druh rozbočení	1 do 2
přídavné funkce	připojení čidla a řízení na proporcionální redukční ventil
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	377 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	8
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	6
elektrické připojení 1, druh upevnění	upevnění závitem
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
elektrické připojení 3, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 3, druh připojení	kabel
elektrické připojení 3, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 3, počet pinů/vodičů	3
elektrické připojení 3, obsazené piny/vodiče	3
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
napěťová pevnost	0.8 kV
délka kabelu 1	5 m
délka kabelu 2	5 m
průměr kabelu 1	5.3 mm
průměr kabelu 2	4.5 mm
struktura kabelu	3x0,25 5x0,25 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.25 mm ²
stupeň krytí	IP65 IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	TPE-U(PUR)
barva tělesa	černý
materiál aretace šroubu	mosaz, poniklovaná
materiál těsnění	FPM
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno
materiál izolačního pouzdra	PVC