


čelní jednotka ERMH-11-E17-30

č. dílu: 3385153
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	11
konstrukce	elektromechanický otočný modul
montážní poloha	libovol.
úhel kyvu	nekoneč.
převodový poměr	30:1
jmenovitý krouticí moment	1.8 Nm
opakovatelná přesnost	±0,01 °
max. osová síla	300 N
hmotnost výrobku	1,298 g
spínací cyklus	100 %
jmenovitý proud motoru	0.74 A
druh motoru	servomotor
max. otáčky na výstupu	200 1/min
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
jmenovitý výkon motoru	22.1 W
špičkový proud	1.5 A
max. statický klopný moment	40 Nm
špičkový krouticí moment	4.5 Nm
přípustný moment setrvačnosti zátěže	0.006 kgm ²
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 40 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS