



# ruční otočný ventil VHER-H-B43C-B-N18

č. dílu: 3488213

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	4/3 ve stří. pol. uzavř.
typ ovládání	ruční
stavební šířka	42 mm
normální jmenovitý průtok	800 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
upozornění k provoznímu tlaku	provoz s podtlakem jen na připojení 3 při provozu se dvěma tlaky musí být tlak na přívodu 1 vyšší než na přívodu 3
konstrukce	otočné šoupě
jmenovitá světlost	6 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
návod k použití	ovládat pouze rukou
princip těsnění	tvrdý
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
volnost před překřížením	ano
indikace polohy sepnutí	příslušenstvím
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
ovládací moment	0,9 Nm
hmotnost výrobku	220 g
typ upevnění	montáž do panelu průchozí dírou dle volby:
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 3	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 4	NPT1/8-27
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál páky	hliníkový tlakový odlitek