


# L-spojka s převl. maticemi LCK-1/2-PK-13

č. dílu: 4100

FESTO

s možností natočení a se dvěma těsnicími kroužky.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	11.7 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar L
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	14 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
připojení pneumatiky 2	pro nátrubek s vnitřním průměrem 13 mm s maticí
materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnicího kroužku	zesílený PA TPE-U(PU)
materiál dutého šroubu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál kyvného připojení	zinkový tlakový odlitek