


rozdělovací blok FR-12-M5

č. dílu: 4525

FESTO

Pro rozvětvení stlačeného vzduchu.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4.1 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	3.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	40 g
počet výstupů	12
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/8
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník eloxovaný