



servomotor EMMT-AS-100-L-HS-RS

č. dílu: 5255534

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| okolní teplota | -15 ... 40 °C |
| upozornění k teplotě okolí | do 80 °C se snížením -1,75 % na stupeň Celsia |
| max. nastavení výšky | 4,000 m |
| upozornění k max. nastavení výšky | od 1000 m jen se snížením o -1,0 % na každých 100 m |
| skladovací teplota | -20 ... 70 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 90 % |
| odpovídá normě | IEC 60034 |
| tepelná třída podle EN 60034-1 | F |
| max. teplota vinutí | 155 °C |
| jmenovitá třída podle EN 60034-1 | S1 |
| sledování teploty | digitální přenos teploty motoru prostřednictvím EnDat 2.2 |
| tvar motoru podle EN 60034-7 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| montážní poloha | libovol. |
| stupeň krytí | IP40 |
| upozornění ke stupni krytí | IP40 pro hřídel motoru bez RWDR IP65 pro hřídel motoru s RWDR IP67 pro těleso motoru včetně techniky připojení |
| háživost, sousost, rovinnost podle DIN SPEC 42955 | N |
| kvalita vyvážení | G 2,5 |
| klidový moment | <1,0 % špičkového točivého momentu |
| životnost ložiska při jmenovitých podmínkách | 20,000 h |
| kód rozhraní motoru, výstup | 100A |
| elektrické připojení 1, druh připojení | hybridní konektor |
| elektrické připojení 1, technika připojení | M23x1 |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 15 |
| stupeň znečištění | 2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| odolnost kmitům | zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| odolnost nárazu | nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27 |
| povolení | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS |
| certifikát vydavatele | UL E342973 |
| jmenovité provozní napětí DC | 680 V |
| druh zapojení | hvězdička |
| počet pólpárů | 5 |

| parametr | hodnota |
|---|---------------------------------|
| krouticí moment v klidovém stavu | 10.8 Nm |
| jmenovitý krouticí moment | 7.2 Nm |
| špičkový krouticí moment | 30.5 Nm |
| jmenovité otáčky | 2,700 1/min |
| max. otáčky | 4,530 1/min |
| max. mechanické otáčky | 13,000 1/min |
| jmenovitý výkon motoru | 2,030 W |
| trvalý klidový proud | 7 A |
| jmenovitý proud motoru | 4.7 A |
| špičkový proud | 28.6 A |
| konstanta motoru | 1.54 Nm/A |
| konstanta pro klidový točivý motor motoru | 1.75 Nm/A |
| napěťová konstanta, fáze-fáze | 106 mVmin |
| odpor vinutí fáze/fáze | 1.49 Ohm |
| indukčnost vinutí fáze-fáze | 15.7 mH |
| podélná indukčnost vinutí Ld (fáze) | 8.7 mH |
| příčná indukčnost vinutí Lq (fáze) | 11.8 mH |
| elektrická časová konstanta | 15.8 ms |
| tepelná časová konstanta | 71 min |
| tepelný odpor | 0.46 K/W |
| měřicí příruba | 300x300x20, ocel |
| celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení | 5.77 kgcm ² |
| hmotnost výrobku | 8,700 g |
| přípustné axiální zatížení hřídele | 200 N |
| přípustné radiální zatížení hřídele | 1,110 N |
| čidlo polohy rotoru | absolutní enkodér, jedna otáčka |
| označení výrobce, vysílač polohy rotoru | ECl 1319 |
| vysílač polohy rotoru, absolutní otáčky, které lze zachytit | 1 |
| rozhraní vysílače polohy rotoru | EnDat 22 |
| princip odměřování polohy rotoru | indukční |
| vysílač polohy rotoru, provozní napětí DC | 5 V |
| vysílač polohy rotoru, rozsah provozního napětí DC | 3.6 ... 14 V |
| vysílač polohy rotoru, polohovací hodnoty na otáčku | 524,288 |
| rozlišení vysílače polohy rotoru | 19 Bit |
| čidlo polohy rotoru, přesnost měření úhlu | -65 ... 65 arcsec |
| MTTF, jednotlivé části | 190 let, vysílač polohy rotoru |
| energetická účinnost | ENEFF (CN) / Class 2 |