


ejektor VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2

č. dílu: 526132

FESTO

Standardní, velký sací výkon, šířka 24 mm, tvar T s vnitřním závitem a otevřeným tlumičem hluku.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	3 mm
rozměr rastru	24 mm
konstrukce tlumiče hluku	otevřený
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	vysoký sací průtok. standard
integrovaná funkce	otevřený tlumič hluku
konstrukce	tvar T
provozní tlak pro max. hodnotu sání	6 bar
provozní tlak	1 ... 8 bar
jmenovitý provozní tlak	6 bar
max. sání vzhledem k atmosféře	339 l/min
doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku	0.1 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	0 ... 60 °C
úroveň šumu při jmenovitém provozním tlaku	70 dB(A)
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. utahovací moment	0.8 Nm
hmotnost výrobku	183 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	otevřený tlumič hluku
připojení vakua	G3/8
materiál připojovacího závitu	eloxovaný tvárný hliník
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál trysky	POM
materiál tělesa	zesílený POM
materiál tlumiče hluku	hliníkový tlakový odlitek POM pěna PU
materiál výstupní trysky	hliník legovaný pro tváření