


uzel sítě CPX-FB11

č. dílu: 526172
výběhový výrobek

pro modulární elektrický terminál CPX.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	DeviceNet
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	120 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
indikace LED specifická pro síť	IO: stav vst./výst. MS: stav modulu NS: stav sítě
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
ovládací prvky	spínače DIL
síťová sběrnice	zásuvka Sub-D, 9 pinů konektor Sub-D, možnost montáže MicroStyle: 2x M12x1, 5 pinů OpenStyle: svorkovnice 5 pinů
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů vlastnosti v klidovém režimu nastavení signálu parametry systému
přenosová rychlost	125, 250, 500 kbit/s
podpora konfigurace	soubor EDS
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí "Explicit Message" diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě Quickconnect spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V

parametr	hodnota
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 200 mA
druhy komunikace	Change of State Cyclic Explicit Message Strobed I/O Polled I/O