


uzel sítě CPX-FB14

č. dílu: 526174
výběhový výrobek

pro modulární elektrický terminál CPX.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	CANopen
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	115 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
indikace LED specifická pro síť	IO: stav vst./výst. MS: stav modulu NS: stav sítě
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
ovládací prvky	spínače DIL
síťová sběrnice	2x M12x1, 5 pinů zásuvka Sub-D, 9 pinů svorkovnice, 5 pinů konektor Sub-D, možnost montáže
maximální objem adres pro vstupy	32 Byte
maximální objem adres pro výstupy	32 Byte
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu parametry systému
přenosová rychlost	125, 250, 500 a 1000 kBit/s
podpora konfigurace	soubor EDS
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí "SDO" diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 200 mA