


uzel síť CPX-FB23-24

č. dílu: 526176

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	CC-Link
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	115 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
indikace LED specifická pro síť	chyba: chyba v komunikaci RD: příjem dat Run: stav komunikace SD: odeslání dat
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
ovládací prvky	spínače DIL
síťová sběrnice	zásuvka Sub-D, 9 pinů konektor Sub-D, možnost montáže šroubovací svorkovnice, IP20
maximální objem adres pro vstupy	32 Byte 64 Byte 14 Byte
upozornění ke vstupům	14 byte pro Rx (F23) 32 byte pro RWr (F23) 64 byte pro Rx, RWr (F24)
maximální objem adres pro výstupy	32 Byte 64 Byte 14 Byte
upozornění k výstupům	64 byte pro Ry, RWw (F24) 14 byte pro Ry (F23) 32 byte pro RWw (F23)
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu parametry systému

parametr	hodnota
přenosová rychlost	156 ... 10000 kbit/s
přídavné funkce	stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 70 mA