



rozbočovací modul MS6N-FRM

č. dílu: 527677

FESTO

se závitem NPT



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
ukazatel tlaku	G1/4, připraveno G1/8, připraveno s čidlem tlaku s manometrem
provozní tlak	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	3,200 ... 14,700 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem nahoru	2,700 ... 6,000 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem dolů	2,800 ... 6,400 l/min
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí DC	0 ... 125 V
povolení	c UL us - Recognized (OL)
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	458 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek