


filtry s aktivním uhlím MS4-LFX

č. dílu: 527699

FESTO

pro montáž do baterie, se závitem G



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	plně automatický ručně otočný poloautomatický
konstrukce	filtr s aktivním uhlím
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	0 ... 14 bar
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	360 l/min
povolení	c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex h IIC T6 Gb X
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex - teplota okolí	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m3
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	aktivní uhlí
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek