

čidlo tlaku


SDE5-V1-O-Q6E-P-M8

č. dílu: 527461

★ doporučené výrobky

Pro vakuum, s konektorem M8.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	piezorezistivní čidlo tlaku
rozsah tlaku počáteční hodnoty	0 bar
rozsah tlaku koncové hodnoty	-1 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
opakovatelná přesnost $v \pm \%$ z celkového rozsahu (FS)	0.3 %FS
teplotní koeficient $v \pm \%$ z celkového rozsahu (FS)/K	0.05 %FS/K
spínaný výstup	PNP
funkce spínání	spínací bod s pevnou hysterezí
funkce spínaného prvku	spínač
max. výstupní proud	100 mA
odolnost zkratu	ano
rozsah provozního napětí DC	15 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	3 piny M8x1 konektor dle EN 60947-5-2 kulatý tvar
typ upevnění	příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky	QS-6
hmotnost výrobku	19 g
materiál tělesa	PA POM
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
rozsah nastavení hodnot zvlnění	0 ... 100 %
stupeň krytí	IP40
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L