


kombinace jednotek a zařízení MSB6N

č. dílu: 532307

FESTO

se závitem NPT



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
typ ovládání	elektrický ruční pneumatický
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	0.01 ... 40 µm
konstrukce	rozbočovací modul filtr s aktivním uhlím redukční ventil s manometrem ventil s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním ventil s pomalým náběhem tlaku čidlo průtoku spínací ventil filtr z vláken redukční ventil s filtrem a manometrem redukční ventil s filtrem bez manometru membránová sušička standardní proporcionální maznice slinutý filtr s odstředivým odlučovačem odlučovač vody elektricky nastavitelný redukční ventil nepřímo řízený přesný membránový regulační ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádoby	ochranný koš z plastu integrováno jako kovová nádoba
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace s čidlem tlaku
ukazatel tlaku	s čidlem tlaku s manometrem
provozní tlak	1.5 ... 20 bar
rozsah řízeného tlaku	0.3 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,700 ... 4,800 l/min
parametry cívky	110 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 3 VA, trvale 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 3 VA, trvale 2,4 VA 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W
povolení	c UL us - Recognized (OL)

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
typ upevnění	příslušenstvím
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC