


redukční ventil MS4N-LRB-1/4-D5-AS-BI-Z

č. dílu: 531787

FESTO

pro montáž do baterie, úhlový výstupní díl s připojením QS, maximální výstupní tlak 4 bary, s manometrem, připojení P2 na čelní straně.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	0.3 ... 4 bar
vstupní tlak 1	0.8 ... 14 bar
max. tlaková hystereze	0.25 bar
normální jmenovitý průtok	650 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	222 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: montáž do panelu instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	QS-8
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu ovládacího panelu	POM PA
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu membrány	NBR